



Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 21X24 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610700 21X24
GTIN	4045197159052
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Rakto ilgis L: 250 mm

maksimalus žiočių dydis b1: 47 mm

maksimalus žiočių dydis b2: 53 mm

maksimalus žiočių aukštis h: 8 mm

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	47 mm
maksimalus žiočių dydis b2	53 mm
Rakto dydis ₁	21 mm
maksimalus žiočių aukštis h	8 mm
Rakto dydis ₂	24 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	250 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne