

Koken**Šarnyrinė terkšlė, perjungiamo, 1/4" su išmetikliu****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	632335
GTIN	4991644020591
Produktų klasė	63R

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	161 mm
Dantų skaičius	20
Darbinis kampas	18 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkšlė

