



Perjungiamo terkslė, 1/4", Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632000
GTIN	4018754177738
Produktų klasė	63A

Aprašas

Aprašymas:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

visas ilgis: 117 mm

Dantų skaičius: 22

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
visas ilgis	117 mm
Dantų skaičius	22
Darbinis kampas	16,4 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius

chromuotas

Priedai

Atsarginės dalys 1/4 colio su dengiamąja plokšte

632250