

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 10X11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	610950 10X11
GTIN	4045197159229
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	5 mm
maksimalus žiočių dydis b1	24 mm
Rakto dydis ₂	11 mm
maksimalus žiočių dydis b2	27 mm
Rakto dydis ₁	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	151 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis