



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 27X32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610900 27X32
GTIN	4045197384324
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	10 mm
maksimalus žiočių dydis b1	60 mm
maksimalus žiočių dydis b2	70 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	32 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	27 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	299 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis