



Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 30X32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610900 30X32
GTIN	4045197384331
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b1	66 mm
maksimalus žiočių aukštis h	10 mm
Rakto dydis ₁	30 mm
maksimalus žiočių dydis b2	70 mm
Rakto dydis ₂	32 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	299 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis