



## Darbinių patalpų šviestuvai Planonlight LED Black Series, Naudojama galia: 15W



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081353 15
GTIN	2050001919403
Produktų klasė	04E

### Aprašymas

#### Modelis:

Planonlight LED **Black Series** yra vienas stipriausių, **sandariausių** ir **kompaktiškiausių** Planonlight šviestuvų. Įvairios tvirtinimo galimybės leidžia dirbti ir sunkiausiomis pramoninių darbų sąlygomis.

- **Didžiausias ryškumas su 157 lumenų/vatų LED lemputėmis.**
- **Nereikia jokios techninės priežiūros (trukmė 50000 šveitimo valandų).**
- **Ypatingai kompaktiška konstrukcija optimaliai tinka montavimui net ir ant sudėtingos formos staklių.**
- **Galima rinktis net iš 8 skirtingų modelių (integruojamo modelio reikia teirautis).**
- **Lankstus tvirtinimas: priglundantis prie paviršiaus arba su tinkamu, reguliuojamu laikikliu 081381 montavimui 45° kampu prie lubų.**
- **Patobulintas ir laiko patikrintas sandarinimo principas su IP68 ir IP69K (emulsijai nepralaidus).**

#### Pastaba:

**Darbinė įtampa 24 V DC – tiesiogiai prijungę prie tinklo įtampos (230 V/50 Hz), šviestuvą sugadinsite!** Prie tinklo junkite naudodami transformatorių Nr.081375.

### Techninis aprašymas

Apšvietimo kampas fiksuotas	120 laipsniai
Svoris	600 g
Šviesos srautas	2000 lm
Naudojama galia	15 W
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Temperatūrų sritis	-20 - 55 °C
Bendras aukštis	20 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
Bendras plotis	65 mm
Bendras ilgis	234 mm
ATEX zona	Nera
Gamintojo pavadinimas	10488
Produkto rūšis	Mašininis šviestuvus / šviestuvus staklėms

---

## Priedai

Transformatorius, skirtas PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Laikiklis, skirtas Black Series 45°	081381