

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

291440 10

GTIN

4030741009181

Produktų klasė

29H

Aprašymas**Modelis:**Ištekintas ir poliruotas ($R_z 4 \mu\text{m}$).

Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

Privalumai:

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

Paskirtis:

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

Tinka:

rifliavimo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

Techninis aprašymas

Rulono Ø

10 mm

Ratukų kiaurymės Ø

4 mm

Veleno plotis

4 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	4 µm
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai