



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 8X9mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 610900 8X9    |
| GTIN             | 4045197384089 |
| Produktų klasė   | 62A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

### Techninis aprašymas

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rakto dydis <sub>2</sub>    | 9 mm         |
| Rakto dydis <sub>1</sub>    | 8 mm         |
| maksimalus žiočių dydis b2  | 22 mm        |
| maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm         |
| maksimalus žiočių dydis b1  | 20 mm        |
| Raktų dydžių matmenys       | metrais      |
| Rakto ilgis L               | 136 mm       |
| Norma                       | DIN 3110     |
| Norma                       | ISO 3318     |
| Žiočių padėtis 1            | 15 laipsniai |
| Žiočių padėtis 2            | 15 laipsniai |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Paviršius                            | fosfatuotas   |
| Produkto pavadinimo požymis          | fosfatuotas   |
| nekibirkščiuojantis                  | ne            |
| iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne            |
| Produkto rūšis                       | Veržliaraktis |