



Veržliaraktis abiem atvirais galais, chromuotas, Rakto dydis: 6X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	610950 6X7
GTIN	4045197159199
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	7 mm
maksimalus žiočių dydis b1	16 mm
Rakto dydis ₁	6 mm
maksimalus žiočių aukštis h	4 mm
maksimalus žiočių dydis b2	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	122 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis