



Smulkiadantė terkšlė, „Zyklop Metal“ perjungiamo, 1/4“ su išmetikliu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632295
GTIN	4013288174024
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Su išmetikliu.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Dantų skaičius: 72

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	8004 A
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	141 mm
Dantų skaičius	72
Darbinis kampas	5 laipsniai
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas

Produkto rūšis

Terkšlė