

**6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	631000 10
GTIN	4018754000067
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:**DIN 3124-S****Apdirbama medžiaga:**

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 631029

Techninis aprašymas

Ilgis	23 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,3 mm
Rakto dydis	10 mm

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Produkto rūšis	Galvutė