

HOLEX**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094283 8 |
| GTIN | 4045197884213 |
| Produktų klasė | 02H |

Aprašymas**Modelis:**

Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimo pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimo pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. **Be DMF.** Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------|
| Pirštinių dydis | 8 |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|----------------------|--|
| Turinys | 12 |
| Pirštinių savybės | Be DMF |
| Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos |
| EN 388 | 3131X |
| Pagrindo medžiaga | Lycra®, poliamidas |
| Danga | vandens pagrindo PU/nitrilas |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Ilgis | 255 mm |
| Spalva | juoda / pilka |
| Mezgimo technologija | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |