



6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	631000 12
GTIN	4018754000081
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 631029

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	16,5 mm
Ilgis	23 mm
Rakto dydis	12 mm

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Produkto rūšis	Galvutė