

**Montavimo replės, ilgas modelis, lenktos 45°, Visas ilgis: 280mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	713780 280
GTIN	4003773079422
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Suteikia galimybę lengvai ir saugiai sugriebti, prilaikyti ir judinti plonus varinius vamzdžius, varžtus ir laidus bei kitas apvalias detales laikant ties išfrezuotais grioveliais lygiame paviršiuje. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

**Paskirtis:**

Siaura, ilga konstrukcija patogų sugriebti, reguliuoti ir montuoti sunkiai prieinamose vietose.

**Standartas:****DIN ISO 5743****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

**Techninis aprašymas**

Žiaunų ilgis	70 mm
visas ilgis	280 mm
Svoris	235 g
Žiočių forma	ovalios smailios
Norma	DIN ISO 5743
Žiaunų modelis	lenktas 45°, viduje dantytas
Rankena	su plastiko danga

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis	Sugriebimo replės