

FLUKE.

## Įtampos ir nutrūkimo indikatorius, Tipas: T110



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	473090 T110
GTIN	095969610490
Produktų klasė	47H

### Aprašymas

**Modelis:**

Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu. **VDE modelis**

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

**Standartas:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

### Techninis aprašymas

Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis
Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	taip

Dažnio matavimas	40 - 400 Hz
Matavimo vietų apšvietimas	taip
Poliškumo tikrinimas	taip
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
Kalibravimas	I1
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Indikatorius	LED
Fazių tikrinimas	100V – 690V
Viršįtamčio kategorija	III KAT., 690 V
Viršįtamčio kategorija	IV KAT., 600 V
IP apsaugos klasė	IP 64
Prožektoriaus funkcija	taip
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------