

FLUKE.

Įtampos ir nutrūkimo indikatorius, Tipas: T130**Užsakymo data**

| | |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 473090 T130 |
| GTIN | 095969610506 |
| Produktų klasė | 47H |

Aprašymas**Modelis:**

Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu. **VDE modelis**

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| FI/RCD bandomosios srovės saugiklis | taip |
| Indikatorius | LED / LCD |
| Rodmenų diapazonas AC | 6 - 690 V |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Rodmenų diapazonas DC | 6 - 690 V |
| Fazių tikrinimas | 100V – 690V |
| Kalibravimas | I1 |
| Matavimo vietų apšvietimas | taip |
| Sukamojo lauko krypties tikrinimas | taip |
| Poliškumo tikrinimas | taip |
| Srovės pratekėjimo tikrinimas | optinis / garsinis |
| Viršįtampio kategorija | III KAT., 690 V |
| Viršįtampio kategorija | IV KAT., 600 V |
| IP apsaugos klasė | IP 64 |
| Dažnio matavimas | 40 - 400 Hz |
| Prožektoriaus funkcija | taip |
| Baterijų kiekis | 2 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |

Paslaugos

| | |
|--|----------|
| Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S | 027120 S |
| DAkkS kalibravimas Įtampos matuoklis Tipas S | 027160 S |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|