

FLUKE.

Įtampos ir nutrūkimo indikatorius, Tipas: T90**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473090 T90
GTIN	095969599672
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Techninis aprašymas

Dažnio matavimas	40 - 400 Hz
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis

Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V
Kalibravimas	I1
IP apsaugos klasė	IP 54
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Viršįtampio kategorija	II KAT., 690 V
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
Poliškumo tikrinimas	taip
Indikatorius	LED
Prožektoriaus funkcija	taip
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------