

FLUKE®

Termovizorius, Tipas: TIS10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Produktų klasė	47H

Aprašas**Aprašymas:**

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. **3,5 colio ekranu.** Integruota skaitmeninė kamera su **vaizdo vaizde režimu:** įprastos ir termovizinės nuotraukos palyginimas ieškant problemos.

Fluke Connect matavimo prietaisą per Bluetooth sujungia su išmaniuoju telefonu.

- **Matavimų ir nuotraukų išsaugojimas.**
- **Ataskaitų paruošimas ir išsiuntimas el. paštu tiesiogiai iš išmaniojo telefono.**

Paskirtis:

Profilaktinei patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir elektros ūkiui, statyboms bei statinių valdymo ir techninės priežiūros darbams, buitiniams prietaisams.

Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi, tinklo adapteriu, USB laidu ir minkšta rankine transportavimui.

Sąsaja: Fluke Connect

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Temperatūrų sritis: -20 - 250 °C

Tikslumas: ±2°C arba ±2 % nuo matavimo vertės

Šiluminis jautrumas: 0,15 K

Vaizdo atkartojimo dažnis: 9 Hz

Matymo laukas: 35,7×26,8 laipsniai

Detektoriaus dydis: 80×60 px

Techninis aprašymas

Matymo laukas	35,7×26,8 laipsniai
Detektoriaus dydis	80×60 px
Šiluminis jautrumas	0,15 K
Temperatūrų sritis	-20 - 250 °C
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
minimalus fokusavimo atstumas	0,45 m
Sąsaja	Fluke Connect
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Termovizorius