

bimos

Sukama darbo kėdė, PU putplastis, su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiama rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės gylis	470 mm
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Kryžminė koja	Kojelė

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas	taip
Svoris	14 kg
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putas
Sėdynės plotis	460 mm
Serija	Work-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------