

bimos

**Sukama darbo kėdė, PU putplastis, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta,
Spalva: BLACK**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš minkštos PU putos. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, tvirtos ir atsparios nestiprioms rūgštims ir šarmams bei mechaniniam poveikiui.

Ergonomiška ir patogi minkšta dalis su juosmens ir stuburo atramomis, praktiška stumiami rankena.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Galima prisiderinti porankių porą	taip
Nugaros atramos medžiaga	Poliuretano putos
Sėdynės plotis	460 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kryžminė koja	Kojelės su atraminiu žiedu

tolygus aukščio reguliavimas	taip
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Svoris	16 kg
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Serija	Work-Tec
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188