

bimos

**Sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdimoji dalis ir nugaros atrama su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamos ir lengvai prižiūrimos.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiškais stumiamomis rankenomis.

**Standartas:****DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės gylis	470 mm
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas

Nugaros atramos aukštis	580 mm
Svoris	13,5 kg
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės plotis	460 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Serija	Work-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

---

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------