

Garant**ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu, Tipas: 25M10/138****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360025 25M10/138
GTIN	4045197885340
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu sriegiu bei atitinkamai pritaikytu sriegio kaiščiu. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Techninis aprašymas

Sriegis M ₂ išorėje	M16
Centravimo Ø D	25 mm
tinka užveržimo elementams, kurių Ø	138 mm
Sriegis M ₁ išorėje	M10

Serija	ZeroClamp
Tolerancija Išorinis Ø	h6
Produkto rūšis	Fiksatorius