

bimos

Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga, su kojelėmis, žema, Spalva: BLACK**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965327 BLACK
GTIN	4016849625072
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas

Kryžminė koja	Kojelė
Svoris	13,5 kg
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)

963188