

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 150Lkg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 150L
GTIN	4045761124738
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos siuntinių svarstyklės.
- Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
- Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.

### Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

### Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

## Techninis aprašymas

Atkartojimas	50 g
Ekranu aukštis	50 mm
Ekranu gylis	110 mm
Svėrimo plokštės matmenys	550×550 mm
Svoris neto	11 kg

Ekrano plotis	215 mm
Padalos vertė	50 g
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 150 kg	027700 150
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---------------------------------------------------	------------