



## Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti, Raktų skaičius: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	612400 13
GTIN	4018754080519
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

**Modelis:**

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

**Paskirtis:**

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	13
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

**Priedai**

Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	612200 13
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	612200 6
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	612200 10
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	612200 5,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	612200 7
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	612200 8
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	612200 11
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	612200 12
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4,5 mm	612200 4,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	612200 9
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	612200 14
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4 mm	612200 4
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5 mm	612200 5