



Mažas dvipusis veržliaraktis, Rakto dydis: 3,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	612200 3,2
GTIN	4018754018673
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis r_1	3,2 mm
maksimalus žiočių dydis b_1	10,5 mm
maksimalus žiočių aukštis h	2 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	70 mm
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	paviršius virš nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

