



Mažas dvipusis veržliaraktis, Rakto dydis: 9mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612200 9 |
| GTIN | 4018754018604 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| maksimalus žiočių dydis b1 | 18,9 mm |
| maksimalus žiočių aukštis h | 3 mm |
| Rakto dydis ₁ | 9 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Rakto ilgis L | 103 mm |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai |
| Žiočių padėtis 2 | 75 laipsniai |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | paviršius virš nikelio chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

