



Terkšlė 3/8 colio su perkišamu keturbriauniu ir trumpa rankena



Užsakymo data

Užsakymo numeris	635900
GTIN	4045197238412
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Paskirtis:

Idealiai tinka darbui ankštose vietose, **suveikimo kampas 0°**. Su nepametamu įstatomu kvadratu dešininei arba kairinei eigai.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.
Pavaros keturbriaunis: 3/8 in
visas ilgis: 106 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
visas ilgis	106 mm
Darbinis kampas	0 laipsniai
Produkto rūšis	Terkšlė