

**Lenktas veržliaraktis, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612800 24 |
| GTIN | 4024089009934 |
| Produktų klasė | 66A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

Paskirtis:

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600 – 621800.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Rakto dydis | 24 mm |
| Kiaurymės Ø | 14,5 mm |
| Rakto ilgis L | 250 mm |
| Galvutės storis h | 9 mm |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis \emptyset × visas ilgis 14X320 mm

621600 14X320

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm

621800 245