

**Kibus šlifavimo diskas, M14, Išorinis Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567760 125
GTIN	2050001030283
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Kibioji pusė su specialiu audiniu, užtikrintai laikančiu kibius diskus, dengtus kilpiniu veliūru. Stabilus **šlifavimo diskas** įvairiems šlifavimo darbams.

Paskirtis:

M14 sriegis tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių, maksimaliai **80 m/s**.

Pastaba:

Kibi šlifavimo lėkštelė **netinka** neaustinės medžiagos lipniems diskams Nr. 566902 – 566950.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Išorinis Ø	125 mm
Kietumo laipsnis	vidutinis
Sriegis	M14
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė