

MIRKA**Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, 81×133 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567845 120
GTIN	6416868540383
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

Paskirtis:

ABRANET® kibios juostelės vibraciniams šlifuoekliams arba rankiniam naudojimui su šlifavimo kaladėle Nr. 567856.

Lakams, užpildams, gruntui, (pluoštu sustiprintiems) plastikams, spalvotųjų metalų ir aliuminio lydiniams ir baldų konstrukcinėms dalims šlifuoti.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Serija	ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Šlifavimo lapo plotis	81 mm
Šlifavimo lapo ilgis	133 mm
Produkto pavadinimo požymis	81×133 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		