

**MIRKA****Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, Ø 77 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567801 80
GTIN	6416868670578
Produktų klasė	56M

**Aprašymas****Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

**Privalumai:**

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

**Paskirtis:**

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
DiskoØ	77 mm
Serija	ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 77 mm

pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 77 mm	567885 77
---	-----------