

**Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas, Rakto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613330 16
GTIN	4035894044713
Produktų klasė	66A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, chromuotas; su **plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	16 mm
Galvutės storis $h_{maks.}$	10,7 mm
Rakto ilgis L	160 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas, izoliuotas plastiku
Produkto rūšis	Veržliaraktis

