

**HOLEX****Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 8X9mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613000 8X9    |
| GTIN             | 4045197384447 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

**Standartas:****DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Paviršius juodas.

**Techninis aprašymas**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm                |
| Rakto dydis <sub>2</sub>    | 9 mm                |
| Rakto dydis <sub>1</sub>    | 8 mm                |
| Raktų dydžių matmenys       | metrais             |
| Rakto ilgis L               | 110 mm              |
| Norma                       | DIN 895             |
| Žiočių padėtis 1            | 15 laipsniai        |
| Žiočių padėtis 2            | 15 laipsniai        |
| Medžiaga                    | Specialusis plienas |
| Paviršius                   | juodintas           |
| Produkto rūšis              | Veržliaraktis       |

