

**Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 16X18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613000 16X18
GTIN	4045197384546
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

**Standartas:****DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Paviršius juodas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	16 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	18 mm
maksimalus žiočių aukštis h	7,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	170 mm
Norma	DIN 895
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

