

**HOLEX****Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 8X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613000 8X10
GTIN	4045197384454
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

**Standartas:****DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Paviršius juodas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h	4,5 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	9 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	8 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	120 mm
Norma	DIN 895
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

