

**Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 90mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613300 90
GTIN	4045197385048
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	720 mm
Galvutės storis h _{maks.}	24 mm
Rakto dydis	90 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis