



3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 7/16in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637100 7/16 |
| GTIN | 4018754004232 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Rakto dydis | 7/16 in |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 15,7 mm |
| Ilgis | 28 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas |
| Produkto rūšis | Galvutė |

