

**Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 41 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613300 41
GTIN	4045197384942
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:

DIN 894

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	41 mm
Rakto ilgis L	360 mm
Galvutės storis h _{maks.}	15 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 894
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

