

Garant**3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637125 12 |
| GTIN | 4045197497307 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 17 mm |
| Rakto dydis | 12 mm |
| Ilgis | 25,5 mm |
| Rakto dydis | 15/32 in |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| 6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |

| | |
|-------------------|---|
| Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |