

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 41X46mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613000 41X46
GTIN	4045197384683
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:**DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	16 mm
Rakto dydis ₂	46 mm
Rakto dydis ₁	41 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	400 mm
Norma	DIN 895
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

