

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 10X13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613000 10X13
GTIN	4045197384485
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:**DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	10 mm
Rakto dydis ₂	13 mm
maksimalus žiočių aukštis h	5,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	130 mm
Norma	DIN 895
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

