

HOLEX**Veržliaraktis abiem atvirais galais DIN 895, Rakto dydžiai: 22X24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:**DIN 895****Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	24 mm
maksimalus žiočių aukštis h	9,5 mm
Rakto dydis ₁	22 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	230 mm
Norma	DIN 895
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

