



3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637200 10
GTIN	4018754002917
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 637229

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,3 mm
Ilgis	27 mm
Rakto dydis	10 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius	ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu	taip
Produkto rūšis	Galvutė