



## 3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637000 16
GTIN	4018754001996
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

#### Standartas:

**DIN 3124**

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 637029

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	16 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	21,7 mm
Ilgis	31 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė