



Deimantinė šlifavimo lėkštelė PREMIUM*** akmeniui, Disko Ø: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569640 100
GTIN	9003173565698
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plona plieninė lėkštelė su prilituotais deimantiniais segmentais, sutvirtintais specialios medžiagos rišikliais. Didelis **našumas**, **didelis patvarumas** ir **žemas vibracijos lygis** (švarūs paviršiai), sausajam šlifavimui.

Paskirtis:

Akmens ir betono šlifavimas, ištiesinimas ir lyginimas kampiniais šlifuokliais. Optimalus sūkių skaičius 10000–12000 min⁻¹. Maksimalus sūkių skaičius 15000 min⁻¹.

Apdirbama medžiaga:

Tinka betonui.

Techninis aprašymas

Laikiklio korpusas	Plieninė lėkštelė
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	plokščia
Disko Ø	100 mm

Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
rekomenduojamas sūkių skaičius	10000 - 12000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo lėkštelė