

3M**Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, SC-BF, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568561 280
GTIN	4001895524592
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui. Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280
Šlifavimo juosta Ø	90 mm
Spalva	mėlyna
Šlifavimo juostos plotis	100 mm
Šlifavimo juostos ilgis	289 mm
Modelis	A very fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Gamintojo pavadinimas	SC-BF
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tvirtinimo cilindro Ø 90x100 mm Tipas AIR	568575 AIR
---	------------