



## 3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637450 E7
GTIN	4018754003679
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai.

Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Profilio dydis A: 6,2 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 9 mm

Ilgis: 28 mm

### Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	9 mm
Torx® profilis	E7
Profilio dydis A	6,2 mm
Ilgis	28 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams

Produkto rūšis

Galvutė