



3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E10



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637450 E10 |
| GTIN | 4018754003693 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai.

Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Profilio dydis A: 9,4 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 13 mm

Ilgis: 28 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Profilio dydis A | 9,4 mm |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 13 mm |
| Torx® profilis | E10 |
| Ilgis | 28 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams |

Produkto rūšis

Galvutė